

Altijd op
safe spelen



Eenvoudige olieverversing en kijkglas om snel het oliepeil te beoordelen



Terugslagklep ter voorkoming van
vacuümverlies bij stroomonderbreking



Enorme efficiëntie in dubbele uitvoering: vergelijking van de testo 565i modellen

Vacuümpomp - varianten	Bestelnr.	EUR
testo 565i 7CFM vacuümpomp	0564 5652	
testo 565i 10CFM vacuümpomp	0564 5653	
Passende Smart Probes & manifolds	Bestelnr.	EUR
testo 552i app-gestuurde draadloze vacuümsonde	0564 2552	
testo 570s smarte digitale manifold met 4-weg-ventielblok, bluetooth en intelligente foutenanalyse	0564 5701	
testo 557s smarte digitale manifold met bluetooth en 4-weg-ventielblok	0564 5570	
testo 550s smarte digitale manifold met bluetooth en 2-weg-ventielblok	0564 5500	

Variant	7 CFM	10 CFM
Debiet	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Gewicht	12 kg	13 kg
Eindvacuüm	15 micrometer	
Koudemiddel	A2L / A2 / A3 gecertificeerd	
Aansluiting maten	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m afstand	
Bedrijfsomgeving	+5 ... +40 °C	
Type pomp	Draaischuifpomp	
Aantal trappen	Dubbeltrapspomp	
Olie-compatibiliteit	ISO VG 46	

2983 2474/b&b/TT/01.2024 Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

Be sure. 



NIEUW!

Just Press Play.

testo 565i – 's werelds eerste vacuümpomp voor het volautomatisch vacumeren met geïntegreerde standtijd voor koelsystemen en warmtepompen.

De meest efficiënte vacuümering aller tijden.

Beleef innovaties die je verder helpen en profiteer van de enorme efficiëntie. De nieuwe vacuümpomp testo 565i overtuigt met geautomatiseerde processen voor maximale tijdsparing.



Vol automatisch vacumeren met auto-stop functie bij bereiken gewenste vacuüm




Na bereiken gewenste vacuüm zelfstandig starten van standtijd test



Compatibel met A3 en A2L koudemiddelen

Intelligente connectiviteit – voor optimale prestaties, elke dag weer.

Met de testo 565i bereik je het volgende level aan efficiëntie. Dankzij volledige systeemcompatibiliteit en automatische bluetooth-koppeling met de digitale manifolds testo 570s, 557s, 550s en 550i, de testo Smart App en de vacuümsonde testo 552i grijpen de arbeidsprocessen perfect in elkaar. Zodoende werk je smarter, sneller en nog beter.



Just Press Play: zo eenvoudig kan vacumeren zijn

Voor nog meer flexibiliteit kan het vacumeren niet alleen via de digitale testo manifold gestart worden, maar ook via de testo Smart App. Configureer eenvoudig het gewenste vacuümdoel en hou comfortabel op afstand toezicht op de meetgegevens. En de rest - dat gaat volledig automatisch.



Gewenste doelwaarde invoeren



Vacuümeren starten



Auto-Stop bij bereiken van de doelwaarde



Automatisch uitvoeren van de standtijd test

